

Vis à tête hexagonale filetage total BSW BS ≈1083 Laiton Cu2 5/16X2 Inch

Numéro d'article	46210.079.050
Marque	-
UBB	950351751652
UNSPSC	31161620
EAN	8715492842077
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5/16 Inch
Longueur	50 mm
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	Cu2
Direction du filetage	Droit
Filetage	British Standard Whitworth
Filets par pouce	18
Info	Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n'est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d'utiliser le filet métrique (M/MF/ MEF) ou le filet unifié (UNC/UNF).

Normes

BS	≈1083
----	-------

Spécifications techniques

A	0.525
F	0.218
L (mm)	50

Dessin technique

FABORY

