

Vis à tête hexagonale filetage total BSW BS ≈1083 Laiton Cu2 3/8X1 Inch

Numéro d'article	46210.096.025
Marque	-
UBB	950351751819
UNSPSC	31161620
EAN	8715492842114
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3/8 Inch
Longueur	25 mm
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	Cu2
Direction du filetage	Droit
Filetage	British Standard Whitworth
Filets par pouce	16
Info	Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n'est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d'utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet unifié (UNC/UNF).

Normes

BS ≈1083

Spécifications techniques

A	0.6
F	0.25
L (mm)	25

Dessin technique

FABORY

