

Écrou hexagonal DIN 934 Laiton CU2/CU3 M27

Numéro d'article	47000.270.001
Marque	-
UBB	950355192481
UNSPSC	31161727
EAN	8715492842886
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M27
m	22
P	3
s	41

Dessin technique

