



Rivet à tête fraisée DIN 661/302 Cuivre DHP 3X6MM

Numéro d'article	50380.030.006
Marque	-
UBB	950368021719
UNSPSC	31162201
EAN	8715492246165
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3 mm
Longueur	6 mm
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Cuivre
Matière technique	DHP

Normes

DIN	661/302
ISO	1051
BS	4620

Spécifications techniques

d1	3
d2	5.2
d3 (min.)	2.87
D (mm)	3
e (max.)	1.5
k ≈	1.4
L (mm)	6

Dessin technique

