

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M2X5

Numéro d'article	51010.020.005
Marque	-
UBB	500571249308
UNSPSC	31161620
EAN	8715494122405
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	5 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M2
k	1.4
L (mm)	5
P	0.4
s	4

Dessin technique

