

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X27

Numéro d'article 51010.080.027

Marque -

UBB 500696136984

UNSPSC 31161620

EAN 8715492024640

PKG. de 200 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	27 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

### Spécifications techniques

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	27
P	1.25
s	13

### Dessin technique

