

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M10X28

Numéro d'article	51010.100.028
Marque	-
UBB	500696137222
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024725
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	28 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Info  
Dimensions avec un diamètre M20 et dimensions avec une longueur 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

### Spécifications techniques

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	28
P	1.5
s	17

### Dessin technique

