

Tige filetée longueur 3 mètres DIN 976-1A Acier inoxydable (Inox) A2 70 M10



Numéro d'article	51072.100.001
Marque	-
UBB	950353543560
UNSPSC	31161618
EAN	8715492267030
PKG. de 2	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	3000 mm
Classe	70
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique
Info	Dimensions avec un diamètre M3 ou M24 ont une classe de résistance minimale de 50.3 mètres

Normes

DIN	976-1A
NF	E25-136

Spécifications techniques

d-D	M10
L (mm)	3000
P	1.5

Dessin technique

