

## Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M1X4



Numéro d'article	51120.010.004
Marque	-
UBB	950353254630
UNSPSC	31161504
EAN	8715492270559
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M1
Longueur	4 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NEN	≈1602
BS	≈4183
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84

### Spécifications techniques

d-D	M1
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	0.7
L (mm)	4
n	0.25
P	0.25
t (min.)	0.25

### Dessin technique