



Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14580 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M3X35

Numéro d'article	51122.030.035
Marque	-
UBB	500696119402
UNSPSC	31161501
EAN	8715492028624
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	35 mm
Classe	50
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête cylindrique réduite
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	14580
-----	-------

Spécifications techniques

b (min.)	25
d-D	M3
dk (max.)	5.5
k (max.)	2.4
L (mm)	35
P	0.5
Clé	10

Dessin technique

