



Vis à tête cylindrique à six lobes internes ISO 14580 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M4X30

Numéro d'article	51122.040.030
Marque	-
UBB	500696120137
UNSPSC	31161501
EAN	8715492028693
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	30 mm
Classe	50
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête cylindrique réduite
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	14580
-----	-------

Spécifications techniques

b (min.)	38
d-D	M4
dk (max.)	7
k (max.)	3.1
L (mm)	30
P	0.7
Clé	20

Dessin technique

