

## Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A2 M3X8



Numéro d'article	51140.030.008
Marque	-
UBB	950353265602
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272935
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	8 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	85
NEN	≈1603
BS	≈4183
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580

### Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	1.8
L (mm)	8
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

### Dessin technique

