



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M4X18

Numéro d'article	51140.040.018
Marque	-
UBB	500696120475
UNSPSC	31161504
EAN	8715492028723
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	18 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
DIN	85
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
NEN	≈1603

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	2.4
L (mm)	18
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Dessin technique

