

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M27X1,50 (≠DIN)

Numéro d'article	51160.270.150
Marque	-
UBB	500512296772
UNSPSC	31161727
EAN	8715494274920
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Classe	Min.50
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Metric fine thread
Info	Dimensions avec un diamètre M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Normes

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M27
m	22
P	1.5
s	41

Dessin technique

