



Vis à tête ronde large fendue DIN 921 Acier inoxydable (Inox) A1 M8X30

Numéro d'article	51208.080.030
Marque	-
UBB	500696142826
UNSPSC	31161504
EAN	8715492028877
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	30 mm
Classe	50
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	921
-----	-----

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	24
dk (max.)	25
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	3.8
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.9

Dessin technique

