



## Vis à tête bombée fendue NF ≈E25-129 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X80

Numéro d'article	51215.060.080
Marque	-
UBB	500633191027
UNSPSC	31161504
EAN	8715494613330
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	80 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête bombée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	≈E25-129
----	----------

### Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	15
Filetage total quand $L \leq$	60
k (max.)	3.3
L (mm)	80
n	1.9
P	1
t (min.)	1.5

### Dessin technique

