

Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M2X2



Numéro d'article	51250.020.002
Marque	-
UBB	500696145225
UNSPSC	31161518
EAN	8715492032157
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	2 mm
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Point	Cône
Filetage	Filetage métrique
Info	Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Normes

NEN	2342
ASME	B18.3.6M
DIN	914
ISO	4027
BS	4168-3
NF	E27-181

Spécifications techniques

d-D	M2
L (mm)	2
P	0.4
s	0.9
t (min.)	0.8

Dessin technique

