



Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X80

Numéro d'article	51250.060.080
Marque	-
UBB	500696145894
UNSPSC	31161518
EAN	8715492032355
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	80 mm
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Point	Cône
Filetage	Filetage métrique
Info	Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Normes

ASME	B18.3.6M
NEN	2342
DIN	914
NF	E27-181
ISO	4027
BS	4168-3

Spécifications techniques

d-D	M6
dt (max.)	1.5
L (mm)	80
P	1
s	3
t (min.)	2

Dessin technique

