



## Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A2 M10X70

Numéro d'article	51260.100.070
Marque	-
UBB	500696046068
UNSPSC	31161518
EAN	8715492032782
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	70 mm
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Point	Cuvette
Filetage	Filetage métrique
Info	Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

### Normes

NF	E27-183
BS	4168-5
ISO	4029
ASME	B18.3.6M
DIN	916
NEN	2343

### Spécifications techniques

d-D	M10
dv	6
L (mm)	70
P	1.5
s	5
t (min.)	4

### Dessin technique

