



Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier inoxydable (Inox) A1/A2 M2,5X5

Numéro d'article 51293.025.005

Marque -

UBB 500633219265

UNSPSC 31161505

EAN 8715494590846

PKG. de 200 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2.5
Longueur	5 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1/A2
Direction du filetage	Droit
Point	Cône
Filetage	Filetage métrique
Info	En fonction des disponibilités A2 est livré au lieu de A1.

Normes

BS	4219
DIN	553
NEN	1488
NF	E25-161
ISO	7434

Spécifications techniques

d-D	M2.5
dt (max.)	0.25
L (mm)	5
n	0.4
P	0.45

Dessin technique

