



Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M6X18

Numéro d'article	51300.060.018
Marque	-
UBB	500571332047
UNSPSC	31161504
EAN	8715494115599
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	18 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	18
No. empreinte cruciforme	3
P	1

Dessin technique

