

Vis à métaux tête fraisée bombée six lobes internes DIN ≈966 A Acier inoxydable (Inox) A2 M2X6



Numéro d'article	51325.020.006
Marque	-
UBB	500696055614
UNSPSC	31162400
EAN	8715492036940
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	6 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	≈966
ISO	≈14584

Spécifications techniques

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
f ≈	0.5
Filetage total quand $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	6
P	0.4
Clé	6

Dessin technique

