



## Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X40

Numéro d'article	51501.120.040
Marque	-
UBB	500696064459
UNSPSC	31161612
EAN	8715492039736
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	40 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	≈603
ISO	≈8677

### Spécifications techniques

d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	40
P	1.75
fn (max.)	8.75
Vn (max.)	12.7

### Dessin technique

