



Vis à métaux à tête bombée à collet carré, filetage total DIN ≈603 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X160

Numéro d'article	51501.120.160
Marque	-
UBB	500696064608
UNSPSC	31161612
EAN	8715492039880
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	160 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈8677
DIN	≈603

Spécifications techniques

d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	160
P	1.75
fn (max.)	8.75
Vn (max.)	12.7

Dessin technique

