



Goupille cannelée embrochable DIN 1474 Acier inoxydable (Inox) A1 2X12MM

Numéro d'article	51583.020.012
Marque	-
UBB	500571765832
UNSPSC	31163215
EAN	8715494105989
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	2 mm
Longueur	12 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1

Normes

DIN	1474
NEN	≈2605
ISO	≈8741

Info	V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).Diamètre d2est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
------	--

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	12
r ≈	2
Tolérance	h9
V	2.85

