

## Goupille conique cannelée DIN 1471 Acier inoxydable (Inox) A1 2X10MM



Numéro d'article	51585.020.010
Marque	-
UBB	500634427222
UNSPSC	31163215
EAN	8717077008731
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	2 mm
Longueur	10 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1

### Normes

DIN	1471
ISO	≈8744
NEN	≈2602

**Info**

V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier). Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier). La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11. La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.

### Spécifications techniques

c ≈ 0.25

### Dessin technique

d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	10
r ≈	2
Tolérance	h9
V	2.85

