



Goupille conique cannelée DIN 1471 Acier inoxydable (Inox) A1 6X45MM

Numéro d'article	51585.060.045
Marque	-
UBB	500696087229
UNSPSC	31163215
EAN	8715492049551
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	45 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1

Info

V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier). Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier). La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11. La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.

Normes

NEN	≈2602
ISO	≈8744
DIN	1471

Spécifications techniques

c ≈	0.8
d1	6

Dessin technique

d2 ≈	6.3
L (mm)	45
r ≈	6
Tolérance	h11
V	22.8

FABORY

