

Goupille d'ajustage cannelée DIN 1472 Acier inoxydable (Inox) A1 4X50MM



Numéro d'article	51586.040.050
Marque	-
UBB	500696089878
UNSPSC	31163215
EAN	8715492049834
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	50 mm
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1

Info

V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier). Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier). La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11. La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.

Normes

DIN	1472
NEN	≈2603
ISO	≈8745

Spécifications techniques

c ≈	0.5
d1	4

Dessin technique

d2 ≈	4.25
L (mm)	50
r ≈	4
Tolérance	h11
V	10.6

FABORY

