

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7982 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X50MM



Numéro d'article	51680.039.050
Marque	-
UBB	500571345668
UNSPSC	31161507
EAN	8715494111225
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.9 mm
Longueur	50 mm
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage de vis à tôle

Normes

ISO	7050 CH
NF	E25-656
DIN	7982 CH

Spécifications techniques

D (mm)	3.9
dk	7.5
k ≈	2.3
L (mm)	50
No. empreinte cruciforme	2
P	1.4

Dessin technique

