

## Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes ISO 14586 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,2X19MM



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 51683.022.019             |
| Marque           | -                         |
| UBB              | 500571718161              |
| UNSPSC           | 31161507                  |
| EAN              | 8715494131315             |
| PKG. de 1000     | Boîte complete uniquement |

### Paramètres techniques

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Diamètre            | 2.2 mm                 |
| Longueur            | 19 mm                  |
| Mode d'entraînement | Six lobes internes     |
| Forme de tête       | Tête fraisée           |
| Matière             | Acier inoxydable       |
| Matière technique   | A2                     |
| Filetage            | Filetage de vis à tôle |

### Normes

|     |         |
|-----|---------|
| ISO | 14586 C |
|-----|---------|

### Spécifications techniques

|           |     |
|-----------|-----|
| D (mm)    | 2.2 |
| dk (max.) | 4.3 |
| k (max.)  | 1.3 |
| L (mm)    | 19  |
| P         | 0.8 |
| Clé       | 6   |

### Dessin technique

