



## Écrou moleté type bas DIN 467 Acier inoxydable (Inox) A1 M3

Numéro d'article	51840.030.001
Marque	-
UBB	950355746310
UNSPSC	31161729
EAN	8715492311115
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M3
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A1
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	467
-----	-----

### Spécifications techniques

d-D	M3
dk	12
ds	6
h	3
k	2.5
P	0.5

### Dessin technique

