



Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 2,5X10MM

Numéro d'article	51860.025.010
Marque	-
UBB	950350089112
UNSPSC	31161508
EAN	8715492311177
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	2.5 mm
Longueur	10 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Info	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Normes

NEN	2251
NF	E25-606
DIN	96

Spécifications techniques

D (mm)	2.5
dk	5
ds	2.5
k (max.)	1.7
L (mm)	10
n	0.6

Dessin technique

