



Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 2,5X12MM

Numéro d'article	51860.025.012
Marque	-
UBB	950350089294
UNSPSC	31161508
EAN	8715492311184
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	2.5 mm
Longueur	12 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Info	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Normes

DIN	96
NF	E25-606
NEN	2251

Spécifications techniques

D (mm)	2.5
dk	5
ds	2.5
k (max.)	1.7
L (mm)	12
n	0.6

Dessin technique

