



Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 3X16MM

Numéro d'article	51860.030.016
Marque	-
UBB	950350089781
UNSPSC	31161508
EAN	8715492311245
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3 mm
Longueur	16 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Info	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Normes

NEN	2251
DIN	96
NF	E25-606

Spécifications techniques

D (mm)	3
dk	6
ds	3
k (max.)	2.1
L (mm)	16
n	0.8

Dessin technique

