

## Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 3,5X35MM



Numéro d'article	51860.035.035
Marque	-
UBB	950350090672
UNSPSC	31161508
EAN	8715492311337
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (mm)	3.5
$d_s$	3.5
Longueur (L) (mm)	35
Remarks (lov)	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A2

### Normes

NF	E25-606
DIN	96

### Spécifications techniques

$d_k$	7
k (max.)	2.4
n	0.8

### Dessin technique

