



Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 4X35MM

Numéro d'article	51860.040.035
Marque	-
UBB	950350091332
UNSPSC	31161508
EAN	8715492311405
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4 mm
Longueur	35 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Info	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Normes

NEN	2251
NF	E25-606
DIN	96

Spécifications techniques

D (mm)	4
dk	8
ds	4
k (max.)	2.8
L (mm)	35
n	1

Dessin technique

