

## Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 4X40MM



Numéro d'article	51860.040.040
Marque	-
UBB	950350091415
UNSPSC	31161508
EAN	8715492311412
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (mm)	4
$d_s$	4
Longueur (L) (mm)	40
Remarks (lov)	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A2

### Normes

DIN	96
NF	E25-606

### Spécifications techniques

$d_k$	8
k (max.)	2.8
n	1

### Dessin technique

