

Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 4,5X40MM



Numéro d'article	51860.045.040
Marque	-
UBB	950350092082
UNSPSC	31161508
EAN	8715492311498
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.5 mm
Longueur	40 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Info	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Normes

NEN	2251
NF	E25-606
DIN	96

Spécifications techniques

D (mm)	4.5
dk	9
ds	4.5
k (max.)	3.1
L (mm)	40
n	1

Dessin technique

