



Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 5,5X50MM

Numéro d'article 51860.055.050

Marque -

UBB 950350093981

UNSPSC 31161508

EAN 8715492311719

PKG. de 200 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5.5 mm
Longueur	50 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Info	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Normes

NF	E25-606
DIN	96
NEN	2251

Spécifications techniques

D (mm)	5.5
dk	11
ds	5.5
k (max.)	3.8
L (mm)	50
n	1.2

Dessin technique

