

Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 6X35MM



Numéro d'article 51860.060.035

Marque -

UBB 950350094716

UNSPSC 31161508

EAN 8715492311818

PKG. de 100 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	6 mm
Longueur	35 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Info	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Normes

NEN	2251
DIN	96
NF	E25-606

Spécifications techniques

D (mm)	6
dk	12
ds	6
k (max.)	4.2
L (mm)	35
n	1.6

Dessin technique

