

Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 6X35MM



Numéro d'article	51860.060.035
Marque	-
UBB	950350094716
UNSPSC	31161508
EAN	8715492311818
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (mm)	6
d_s	6
Longueur (L) (mm)	35
Remarks (lov)	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A2

Normes

NF	E25-606
DIN	96

Spécifications techniques

d_k	12
k (max.)	4.2
n	1.6

Dessin technique

