

Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 6X45MM



Numéro d'article	51860.060.045
Marque	-
UBB	950350094971
UNSPSC	31161508
EAN	8715492311832
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	6 mm
Longueur	45 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête ronde
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Info	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Normes

NEN	2251
NF	E25-606
DIN	96

Spécifications techniques

D (mm)	6
dk	12
ds	6
k (max.)	4.2
L (mm)	45
n	1.6

Dessin technique

