



Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier inoxydable (Inox) A2 2,5X10MM

Numéro d'article 51870.025.010

Marque -

UBB 950350095887

UNSPSC 31161508

EAN 8715492312181

PKG. de 200 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	2.5 mm
Longueur	10 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Info	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Normes

NEN	2250
NF	E25-604
DIN	97

Spécifications techniques

D (mm)	2.5
dk	4.7
ds	2.5
k (max.)	1.5
L (mm)	10
n	0.6

Dessin technique

