

Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier inoxydable (Inox) A2 2,5X20MM



Numéro d'article	51870.025.020
Marque	-
UBB	950350096125
UNSPSC	31161508
EAN	8715492312211
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (mm)	2.5
d_s	2.5
Longueur (L) (mm)	20
Remarks (lov)	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A2

Normes

NF	E25-604
DIN	97

Spécifications techniques

d_k	4.7
k (max.)	1.5
n	0.6

Dessin technique

