

## Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier inoxydable (Inox) A2 3X40MM



Numéro d'article	51870.030.040
Marque	-
UBB	500571416949
UNSPSC	31161508
EAN	8715494140423
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (mm)	3
$d_s$	3
Longueur (L) (mm)	40
Remarks (lov)	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A2

### Normes

NF	E25-604
DIN	97

### Spécifications techniques

$d_k$	5.6
k (max.)	1.65
n	0.8

### Dessin technique

