

Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier inoxydable (Inox) A2 3,5X25MM



Numéro d'article	51870.035.025
Marque	-
UBB	950350097297
UNSPSC	31161508
EAN	8715492312334
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3.5 mm
Longueur	25 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Info	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Normes

DIN	97
NEN	2250
NF	E25-604

Spécifications techniques

D (mm)	3.5
dk	6.5
ds	3.5
k (max.)	1.93
L (mm)	25
n	0.8

Dessin technique

