



Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier inoxydable (Inox) A2 4X30MM

Numéro d'article	51870.040.030
Marque	-
UBB	950350098105
UNSPSC	31161508
EAN	8715492312426
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4 mm
Longueur	30 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Info	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Normes

DIN	97
NEN	2250
NF	E25-604

Spécifications techniques

D (mm)	4
dk	7.5
ds	4
k (max.)	2.2
L (mm)	30
n	1

Dessin technique

