

Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier inoxydable (Inox) A2 4,5X40MM



Numéro d'article	51870.045.040
Marque	-
UBB	950350099012
UNSPSC	31161508
EAN	8715492312532
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4.5 mm
Longueur	40 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Info	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Normes

DIN	97
NEN	2250
NF	E25-604

Spécifications techniques

D (mm)	4.5
dk	8.3
ds	4.5
k (max.)	2.35
L (mm)	40
n	1

Dessin technique

