

Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier inoxydable (Inox) A2 4,5X45MM



Numéro d'article 51870.045.045

Marque -

UBB 950350099194

UNSPSC 31161508

EAN 8715492312549

PKG. de 200 Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Diamètre | 4.5 mm |
| Longueur | 45 mm |
| Mode d'entraînement | Fendue |
| Forme de tête | Tête fraisée |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matière technique | A2 |
| Info | Filetage de vis à bois svt DIN 7998. |

Normes

| | |
|-----|---------|
| DIN | 97 |
| NF | E25-604 |
| NEN | 2250 |

Spécifications techniques

| | |
|----------|------|
| D (mm) | 4.5 |
| dk | 8.3 |
| ds | 4.5 |
| k (max.) | 2.35 |
| L (mm) | 45 |
| n | 1 |

Dessin technique

