

Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier inoxydable (Inox) A2 4,5X45MM



Numéro d'article	51870.045.045
Marque	-
UBB	950350099194
UNSPSC	31161508
EAN	8715492312549
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (mm)	4.5
d_s	4.5
Longueur (L) (mm)	45
Remarks (lov)	Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable (Inox)
Matière technique	A2

Normes

NF	E25-604
DIN	97

Spécifications techniques

d_k	8.3
k (max.)	2.35
n	1

Dessin technique

